



S&S Steinhuber GmbH

steinhuber-blechverarbeitung.com

S&S Steinhuber GmbH
 HSS Steinhuber GmbH 1997
 Gunskirchen 75
 Ferdinand Gerhard Steinhuber TRUMPF
 Flex Cell
 Steinhuber
 Flex Cell TruBend 7050

75
Gunskirchen

75

Gunskirchen

TRUMPF

TruLaser 5030 TruLaser 5030 fiber
 TruMatic 7000 TruBend 7050 TruBend
 7036 TruBend 5230 TruBend 5320

<p></p>

<p></p>

<p></p>

Gerhard Steinhuber
 TRUMPF
 Flex Cell Gerhard Steinhuber



"In nur 25 Minuten lässt sich die Flex Cell
 abkoppeln, verschieben, wieder ankoppeln und neu
 kalibrieren. Dieses Maximum an Flexibilität gibt
 Sicherheit."

FERDINAND STEINHUBER

KFM. GESCHÄFTSFÜHRER S&S STEINHUBER GMBH



TRUMPF Flex Cell TruBend 7050 Gerhard Steinhuber

Flex Cell Ferdinand
25 Ferdinand Gerhard Steinhuber
Flex Cell Gerhard Steinhuber

TruBend 7050 Flex Cell Gerhard Steinhuber
Steinhuber
Flex Cell TruBend 7050

Gerhard Steinhuber

Steinhuber 50 Ferdinand Steinhuber

Flex Cell Steinhuber /
Gerhard Steinhuber Ferdinand Steinhuber



Ferdinand Steinhuber
Gerhard Steinhuber Flex Cell Flex Cell



Flex Cell

Flex Cell TruBend 7050



Zum Produkt



TruBend 7050

TruBend 7050

ACB

BendGuard Automatic



[Zum Produkt](#)

2025.06.25

