

S&S Steinhuber GmbH

steinhuber-blechverarbeitung.com



S&S Steinhuber GmbHSS Steinhuber GmbH 1997
Gunskirchen 75
Ferdinand □ Gerhard Steinhuber TRUMPF
□ Flex Cell □ Steinhuber
Flex Cell □ TruBend 7050

1

ANSWER

三

75

11

Gunskirchen

TRUMPF

- TruLaser 5030 TruLaser 5030 fiber
- TruMatic 7000 TruBend 7050 TruBend
- 7036 TruBend 5230 TruBend 5320

1

- <p>□□□□</p>
- <p>□□</p>
- <p>□□□□□□</p>

1

Gerhard Steinhuber TRUMPF
Flex Cell Gerhard Steinhuber



"In nur 25 Minuten lässt sich die Flex Cell abkoppeln, verschieben, wieder ankoppeln und neu kalibrieren. Dieses Maximum an Flexibilität gibt Sicherheit. "

FERDINAND STEINHUBER

KFM. GESCHÄFTSFÜHRER S&S STEINHUBER
GMBH



100

□ TRUMPF □ Flex Cell □ TruBend 7050 □ Gerhard Steinhuber

Flex Cell Ferdinand
25 Ferdinand □ Gerhard Steinhuber □
Flex Cell Gerhard Steinhuber □

□□

TruBend 7050 Flex Cell □ Gerhard Steinhuber □
Steinhuber □ Flex Cell □ TruBend 7050□

Gerhard Steinhuber □
□□□□□

Steinhuber □ 50 Ferdinand Steinhuber □
□□□□□

Flex Cell □ Steinhuber □ /
Gerhard Steinhuber □ Ferdinand Steinhuber □
□□□□□



□□

Ferdinand Steinhuber □
Gerhard Steinhuber □ Flex Cell □ Flex Cell □

□□□□□



Flex Cell

Flex Cell □ TruBend 7050 □
□□□□□



Zum Produkt □



TruBend 7050

TruBend 7050

BendGuard Automatic



[Zum Produkt □](#)

□□□□□ 2025.06.25

